

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů GARANT Master Tap, Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Třída artiklu	111

Popis**Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat. Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

Po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 135960
Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Technický popis

Řada	Master Tap
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň

Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Příslušenství

Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M4,5	135960 M4,5
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M10	135960 M10
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M6	135960 M6
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M3	135960 M3
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M4	135960 M4
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M8	135960 M8
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M7	135960 M7
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M12	135960 M12
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C M M5	135960 M5
Prázdná kazeta Typ 5	146960 5