

Garant**Nástavbová čelist Gripp, jednodílná, Pro typ: 100/32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Upínací stupeň s výškou 5 mm a dosedací plochou 3 mm.

Použití:

Ideální pro těžké obrábění.

Vhodné pro:

5-osý upínač v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Typ GS s upínacím stupněm a hladkým upínacím stupněm

Technický popis

Délka l_1	3 mm
Výška h_1	3 mm
Výška čelistí h	40 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent0
Délka čelistí l	60 mm
Šířka čelistí b	100 mm
Výška h_2	3 mm

Délka l ₂	3 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák