

HOLEX**Nádrh s vodorovně posuvnou rýsovací jehlou, Výška orýsování: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	443720 300
GTIN	4045197953445
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Stabilní, robustní noha s lapovanou základnou. S nastavitelnou měřicí lištou s jemným nastavením, lupou a stavěcím šroubem. Odečet 0,02 mm. Odečítání nulové hodnoty a rýsovací hrot jsou koordinovány se základnou nohy (možnost rýsování od „0“). Rozměry výkresu tak lze přenášet přímo, bez početních chyb. Rýsovací jehla je **osazena tvrdokovem a je horizontálně nastavitelná o 140 mm** (např. pro obtížně přístupná místa). Štíhlá konstrukce rýsovací jehly pro orýsování úzkých drážek. Ergonomický tvar podstavce zabraňuje kolizi rýsovací jehly a ruky.

Technický popis

Základna nohy délka	145 mm
Nonius	1/50 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Kalibrování	E1
Základna nohy šířka	105 mm
Průřez měřicích sloupků	28×9 mm

Norma	Výrobní norma
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300
---	------------

Příslušenství

Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Rozsah nastavení 140 mm	443730 140
---	------------