



VICTORINOX

Multifunkční nástroj, Typ: TOOL-K



Údaje o objednávce

Artikové číslo	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Třída artiklu	830

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nástroje, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

Kombinované kleště s– břitem na stříhání tenkých a měkkých drátů do tvrdosti 40 HRC–
 břitem na tvrdý drátŠroubovák 2 mmŠroubovák 7,5 mm se– silným otvírákem bedenOtvírák
 konzerv se– šroubovákem 3 mmOtvírák zátek se– šroubovákem 5 mm– ohýbačkou drátůVelká
 čepelNůžkyPilka na kov s– pilníkem na kovPilka na dřevoPropichovací šídloŠroubovák
 pro šrouby Phillips 1 / 2Dláto na dřevo a škrabák s– odizolovačem drátů– škrabákem
 drátůKrimpovač konektorů (elektro)Měřítko (230 mm)Měřítko (9 palců)Spojka pro vývrtku
 a– upevňovací okoListové pero s pružinou pro každý nástrojOdblokovací zarážkaKlíč na
 bityDržák bitů s– bitem pro šrouby s vnitřním šestihranem SW 3– bitem pro šrouby s vnitřním
 šestihranem SW 4– bitem PH 0– bitem PH 3– bitem TX 10– bitem TX 15Místo pro další bityMini
 šroubovákVývrtka

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s náradím.

Rozsah dodávky:

Včetně koženého pouzdra.

Upozornění:

Multifunkční nástroj je navíc vybaven sadou bitů a vývrtkou.

Technický popis

Počet funkcí	39
Obal	Kožené pouzdro
Celková délka	115 mm
Materiál kruhové rukojeti	Nerezová ocel
Čepel s aretací	ano
Hmotnost	440 g
Čepel s obsluhou jednou rukou	ne
pro obsluhu jednou rukou	ne
Druh produktu	Multifunkční kapesní nástroje