

Vyvrtačací hlava, levá, Systém / velikost destičky: DM/16**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní držáky se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení $\leq 14 \times D$.

vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

vhodné pro velikost destičky L: 16 mm

vhodný základní korpus: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{\min} : 48 mm

Středové přesazení: 25 mm

Celková délka: 35 mm

Podložka: 272670

Technický popis

Středové přesazení	25 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	48 mm
vhodný základní korpus	264910 – 264922

System	DM
Podložka	279820 1
Šroub podložky	259027 3
Velikost destiček	16 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	279835 2
Celková délka	35 mm
Série	Vyvrťovací hlava
Vhodné pro velikost destičky L	16 mm
Způsob použití	levá
vnitřní chlazení	ano