

Garant**Sada nástrčných klíčů 1/2 palce 32dílná, Počet dílů: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	685550 32
GTIN	2050001944498
Třída artiklu	66H

Popis**Provedení:**

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: Po 1 ks č. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6-hranné zástrčné hlavice: Po 1 ks č. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Vratidlo: 1 ks č. 641329 vel. 295

Prodloužení: po 1 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanův kloub: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Vložka do víka: 1 ks č. 693352

Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 102

Upozornění:

Dodávka se uskutečňuje s roztríděným nářadím v boxu L-BOXX®.

K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.

Technický popis

Hmotnost	6,6 kg
Provedení	s nástrčným klíčem
Upínací 4hran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642129 13
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 8 mm	642129 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642129 27
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642129 21
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 12 mm	642129 12
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642129 15
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
Vložka víka jednotlivá	693352
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641029 75
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642129 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642129 30
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642129 22
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642129 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642129 18
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642129 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 11 mm	642129 11
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642129 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642129 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642129 32
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642129 24
Plastový systémový kufr L-BOXX® prázdný Typ 102	693330 102
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 34 mm	642129 34