

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Lomená páka	259015 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	PSSNR/L 1616H12
Šroubek klínku	259018 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Velikost stopky	16 mm
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 20
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Celková délka L	100 mm
Sada pružin	259044 2
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500