



Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 1000kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382001 1000
GTIN	2050001944061
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Technický popis

Maximální nosnost plošná	1000 kg
Maximální Ø kulatý	450 mm
Rozměr F	225 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	40 mm
Rozměr E	88 mm
Rozměr A	284 mm
Rozměr C	133 mm

Maximální nosnost kulatá	400 kg
Hmotnost	36 kg
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	25 mm
Rozměr G	52 mm
Maximální délka plošný	3000 mm
Rozměr D	131 mm
Rozměr B	342 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen