



Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 125kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382001 125
GTIN	2050001944030
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Upozornění:

S otočným závěsným okem.

Technický popis

Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	20 mm
Rozměr D	79 mm
Rozměr F	133 mm
Rozměr A	69 mm

Rozměr G	30 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměr C	79 mm
Rozměr B	118 mm
Maximální Ø kulatý	300 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	10 mm
Maximální nosnost plošná	125 kg
Rozměr E	66 mm
Maximální nosnost kulatá	50 kg
Maximální délka plošný	1000 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen