



Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 1500kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382001 1500
GTIN	2050001944078
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Technický popis

Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	30 mm
Hmotnost	66 kg
Maximální nosnost kulatá	600 kg
Rozměr E	122 mm
Rozměr D	171 mm
Rozměr C	166 mm

Rozměr G	64 mm
Rozměr B	383 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	45 mm
Rozměr F	330 mm
Maximální nosnost plošná	1500 kg
Rozměr A	316 mm
Maximální Ø kulatý	500 mm
Maximální délka plošný	3000 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen