



Magnet pro zvedání břemen MaxX, maximální nosnost (rovná): 2000kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	382001 2000
GTIN	2050001944085
Třída artiklu	38D

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní konstrukce s neodymovými permanentními magnety. Na principu „neutrální korunky“ se zamezuje magnetickému rozptylu a nežádoucím přitažlivým silám k přilehlým břemenům. Díky základnímu tělesu vyrobenému z jednoho bloku bez svarů je zajištěn konstantní výkon. Aretace blokuje páku a brání tak neúmyslnému uvolnění břemena. Certifikovaná odtrhovací síla.

Použití:

Rychlá a snadná manipulace a přeprava plochých a kulatých materiálů s 3násobným zajištěním.

Technický popis

Maximální nosnost kulatá	800 kg
Rozměr E	122 mm
Rozměr G	64 mm
Rozměr A	390 mm
Maximální nosnost plošná	2000 kg
Hmotnost	80 kg
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	55 mm

Rozměr F	330 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	35 mm
Maximální délka plošný	3000 mm
Rozměr D	171 mm
Maximální Ø kulatý	600 mm
Rozměr C	166 mm
Rozměr B	457 mm
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen