



Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: 3-80C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Třída artiklu	46T

Popis

Provedení:

Kompaktní křížová laser se samonivelačními laserovými přímkami. Rychlé horizontální a vertikální vyrovnávání linií. Robustní konstrukce s potahem Softgrip chrání před rázovým zatížením. S ochranou proti prachu a stříkající vodě. Navíc dva vertikální kolmé body. Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360°umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství). Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR7 Professional (příslušenství). Rozhraní Bluetooth pro dálkově řízené použití pro přesnou práci bez nutnosti dotyku přístroje. **CAL Guard** monitoruje laser a hlásí negativní vlivy a nutnost kalibrace. Alternativní napájení elektrickým proudem se 4x AA bateriemi. Nastavení výšky s aretací pro bezpečné a přesné vyrovnání univerzálním držákem BM1.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Akumulátor s rychlonabíječkou, univerzální držák BM1, laserový terč, ochranné pouzdro, přepravní kufr.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 54
-------------------	-------

Dosah	30 m
Mezní chyba	±0,2 mm/m
Nivelační rozsah	±4 stupeň
Dosah s přijímačem	120 m
Délka	162 mm
Závit pro stativ	1/4 palec
Závit pro stativ	5/8 palec
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Výška	148 mm
Hmotnost	900 g
Třída laseru	2
Šířka	84 mm
Obal	Převážný kufřík
Barva laseru	červená
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami