



Digitální sklonoměr TECH, Typ: 500



Údaje o objednávce

Artikové číslo	467563 500
GTIN	4005069191252
Třída artiklu	46M

Popis

Provedení:

Kompaktní a robustní korpus, měřicí plocha z eloxovaného hliníku. Variabilní možnosti upevnění pomocí T-drážky, V-drážky a systému magnetů ze vzácných zemin. Osvětlený digitální displej se otáčí v přestavovací poloze.

Integrovaná funkce varování brání chybným měřením. Funkce zámku kláves, přidržení a reference.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranné brašny. 2x baterie č. 081561 vel. LR6.

Technický popis

Kroková hodnota číslic	0,01 stupeň
Šířka	32 mm
Výška	70 mm
Rozsah měření	360 (4×90°) stupeň
Délka	175 mm
Tolerance rovinnosti	0,07 mm

Přesnost elektronického modulu	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupeň
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Sklonoměr

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------