

STABILA **Digitální sklonoměr TECH, Typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467563 1000
GTIN	4005069191269
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Kompaktní a robustní korpus, měřicí plocha z eloxovaného hliníku. Variabilní možnosti upevnění pomocí T-drážky, V-drážky a systému magnetů ze vzácných zemin. Osvětlený digitální displej se otáčí v přestavovací poloze.

Integrovaná funkce varování brání chybným měřením. Funkce zámku kláves, přidržení a reference. Inteligentní dokumentace jednotlivých nebo trvalých měření. Sériové rozhraní pro připojení k počítači a sběrníkovým systémům. Současné použití několika zařízení v jednom systému.

Zdarma software STABILA ANALYTICS pro snadné vyhodnocení a dokumentaci naměřených hodnot bez jakéhokoli programování.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranné brašny. Li-Ion akumulátor se síťovým napáječem, 4 adaptéry podle příslušné země, 2 datové kabely, vyhodnocovací software.

Technický popis

Délka	175 mm
Kroková hodnota číslic	0,01 stupeň
Rozsah měření	0 – 360 stupeň

Výška	70 mm
Tolerance rovinnosti	0,07 mm
Šířka	32 mm
Přesnost elektronického modulu	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) stupeň
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Sklonoměr

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------