

Garant**Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Velikost stopky / destičky L: 8/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271996 8/11
GTIN	4045197954749
Třída artiklu	21W

Technický popis

Celková délka L	136,4 mm
Délka hlavy L ₁	17,5 mm
Velikost stopky	8 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 4
Funkční šířka L ₄	8 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
	659957 500

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm
