

Garant

Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravý, Velikost stopky / destičky L: 16/11mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Třída artiklu	21W

Technický popis

Délka hlavy L ₁	20 mm
Velikost stopky	16 mm
Celková délka L	100 mm
Funkční šířka L ₄	16 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 4
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínací šroub Typ 4	279810 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500