

Garant**Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravý, Velikost stopky / destičky L: 20/11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 271995 20/11 |
| GTIN | 4045197954725 |
| Třída artiklu | 21W |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 20 mm |
| Velikost stopky | 20 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 30 mm |
| Celková délka L | 130 mm |
| Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 4 |
| Úhel sklonu | 1,5 stupeň |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Upínací šroub Typ 4 | 279810 4 |

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500