

Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 2500 mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 991206 2500 |
| GTIN | 4058255039159 |
| Třída artiklu | 960 |

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Základní regál se skládá ze 2 profilových rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ LNS 100×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámu 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 1840 kg

Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole): 12040 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

| Nástavba regálu | Doplňkový regál |
|--|-----------------|
| Montáž pomocí zasouvání | ano |
| Zatížení police | 1840 kg |
| Počet regálových stojanů | 1 |
| Šířka police | 2700 mm |
| Přístup k regálu | oboustranný |
| Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole) | 12040 kg |
| Výška | 2500 mm |
| Počet míst pro palety na pole | 9 |
| Typ nosníku | LNS 100×50×1,5 |
| Hloubka | 1100 mm |
| Zákaznická montáž | ano |
| Montážní rozměr přídatný regál šířka | 2786 mm |
| Profil rámu | S610-M18 |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 1840 kg |
| Uložení palet s nosností | 613 kg |
| Výškové nastavení v rastru | 50 mm |
| Provedení montáže | Nástrčný regál |
| Volba barev | RAL 5010, 2004 |
| Atribut názvu produktu | Hloubka 1100 mm |
| Druh produktu | Paletový regál |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Pojistný kolík pro bočnici | 991331 |
| Pár nosníků LNS 100×50 Délka nosníku 2700 mm | 991337 2700 |
| Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná | 991480 |
| Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů | 991470 |