

**Přídavný regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 5000 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 991216 5000   |
| GTIN           | 4058255039326 |
| Třída artiklu  | 960           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

**Základní regál** se skládá ze 2 profilových rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového rámu se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

**Nosníky** typ LNS 110×50×1,5.

Montážní rozměr přídavného regálu: 2786 mm.

**Popis:****Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

**Lakování:**

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost rámu 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr přídatný regál šířka: 2786 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 2580 kg

Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole): 8650 kg

Profil rámu: S610-M18

## Technický popis

|  |                 |
|--|-----------------|
| Počet míst pro palety na pole  | 12              |
| Hloubka  | 1100 mm         |
| Montážní rozměr přídatný regál šířka                                     | 2786 mm         |
| Šířka police   | 2700 mm         |
| Montáž pomocí zasouvání  | ano             |
| Nástavba regálu  | Doplňkový regál |
| Přístup k regálu   | oboustranný     |
| Počet regálových stojanů   | 1               |
| Zatížení pole (3 pole se 3 páry nosníků na pole)                         | 8650 kg         |
| Zatížení police  | 2580 kg         |
| Zákaznická montáž  | ano             |
| Profil rámu  | S610-M18        |
| Výška  | 5000 mm         |
| Typ nosníku  | LNS 100×50×1,5  |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 2580 kg         |
| Uložení palet s nosností   | 860 kg          |
| Výškové nastavení v rastru   | 50 mm           |
| Provedení montáže  | Nástrčný regál  |
| Volba barev  | RAL 5010, 2004  |
| Atribut názvu produktu   | Hloubka 1100 mm |
| Druh produktu  | Paletový regál  |

---

## Příslušenství

|  |        |
|--|--------|
| Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů               | 991470 |
| Pojistný kolík pro bočnici                               | 991331 |
| Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná | 991480 |