

**Upínač nástrojů typ B6 radiální levý, dlouhý, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319080 30
GTIN	4045197955029
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h_6	28 mm
Ø stopky d_1	30 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
l_2	40 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI

Příslušenství

Montážní klíč na kulovou trysku Velikost 10	319003 10
---	-----------