

**Vícenásobný upínač VDI, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319185 30
GTIN	4045197955043
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický popis

b ₁	76 mm
l ₁	60 mm
h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Šířka stopky b ₃	17 mm
b ₂	35 mm

Ø stopky d_1	30 mm
h_6	38 mm
Druh produktu	Vícenásobný upínač VDI