

**Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 40, Otvor d₂(H7): 50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319400 50
GTIN	4045197955111
Třída artiklu	32V

Popis**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 40

l₆: 90 mm

l₇: 76 mm

Technický popis

d ₈	83 mm
l ₆	90 mm
Otvor d ₂ (H7)	50 mm
l ₇	76 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40

Druh produktu

Nástrojová upínka VDI