

**Vícenásobný upínač VDI převrácený, Stopka Ø d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319190 50
GTIN	4045197955098
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Norma:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Technický popis**

Šířka stopky b_3	25,5 mm
Ø stopky d_1	50 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
b_2	50 mm
h_6	60 mm
h_5	35 mm
h_2	41 mm

b ₁	105 mm
h ₁	32 mm
l ₁	85 mm
Druh produktu	Vícenásobný upínač VDI