



Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860000 800
GTIN	4008158011509
Třída artiklu	83J

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160. **Bez ochranné krytky.**

Upínací síla až 7 000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.

Technický popis

Vyložení	120 mm
Rozsah upnutí	800 mm

Průřez vodící lišty	35×11 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Pár upínacích nástavců Vario	862950
Kompletní spodní díl pro momentové šroubovací svěrky Typ 500	860060 500
Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 37 mm	860115 37