

Garant**Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 400mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 860050 400 |
| GTIN | 4045197559661 |
| Třída artiklu | 81D |

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskuzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce. S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:**DIN 5117****Náhradní díl:**

Ochranná krytka č. 860051.

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Rozsah upnutí | 400 mm |
|---------------|--------|

| | |
|---------------------|----------|
| Průřez vodící lišty | 32×10 mm |
| Vyložení | 175 mm |
| Druh produktu | Svěrka |

Příslušenství

| | |
|---|-----------------|
| Sada přítlačných členů 12dílná Typ 300-2500 | 860051 300-2500 |
|---|-----------------|