



## Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 1000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860000 1000
GTIN	4008158011134
Třída artiklu	83J

### Popis

#### Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160. **Bez ochranné krytky.**

Upínací síla až 7 000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860115.

### Technický popis

Průřez vodící lišty	35×11 mm
Vyložení	120 mm

Rozsah upnutí	1000 mm
Druh produktu	Svěrka

## Příslušenství

Pár upínacích nástavců Vario	862950
Kompletní spodní díl pro momentové šroubovací svěrky Typ 500	860060 500
Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 37 mm	860115 37