

FLUKE.

Zkoušečka proudu/napětí, Typ: T6-600**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Otevřené kleště pro **bezkontaktní měření napětí**, proudu a frekvence, které nevytvářejí kontakt měřících vodičů k bodům pod napětím. Vyměnitelné zkušební hroty. K měření vodičů o průřezu 120 mm². Dobře čitelný displej s podsvětlením.

Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR6, připojené měřící vodiče se snímatelnými ochrannými krytkami 4 mm.

Technický popis

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Měření	TRUE RMS
Počet obsažených baterií	2

Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Kalibrování	I4
Střídavý proud AC	0,1 – 200 A
Odpor	1 Ω – 2 k Ω
Tlačítko pro přidržení hodnoty	ano
Rozsah stupnice AC	1 - 600 V
Rozsah stupnice DC	1 - 600 V
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

Služby

KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D
--	----------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------