

HOLEX**Plochý úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 100X70mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 451050 100X70 |
| GTIN | 4067263117872 |
| Třída artiklu | 42F |

Popis**Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku. Černě eloxovaný antireflexní povrch odolný proti poškrábání. Plochy nejjemněji obrobenej. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice. Antimagnetický.

Technický popis

| | |
|-----------------------|---------------|
| Délka ramen | 100×70 mm |
| Délka krátkého ramena | 70 mm |
| Délka dlouhého ramena | 100 mm |
| Průřez ramene | 100×70 mm |
| Pravouhlost | 0,015 mm |
| Kalibrování | F1 |
| Norma | Výrobní norma |
| Přesnost | 1 |

| | |
|-----------------|----------------|
| Materiál | Hliník |
| Všechny díly | kalená |
| Zkušební plochy | frézované |
| Druh produktu | Ploché úhelník |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace Ploché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 100 mm | 025000 100 |
| Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm | 025010 750 |