

**Příložný úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 200X130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451060 200X130
GTIN	4067263125969
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku (HRC 63). Odolná proti korozi. Antimagnetická. Odolný proti poškrábání, černý eloxovaný antireflexní povrch. Velmi přesně zpracované zkušební plochy. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice.

Technický popis

Pravouhlost	0,02 mm
Délka dlouhého ramena	200 mm
Délka ramen	200×130 mm
Délka krátkého ramena	130 mm
Průřez ramene	30×7 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Technický list

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Příložný úhelník

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/451060-200X130>