

**Plochý úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 400X265mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451050 400X265
GTIN	4045197955739
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku. Černě eloxovaný antireflexní povrch odolný proti poškrábání. Plochy nejjemněji obrobenej. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice. Antimagnetický.

Technický popis

Pravoúhlost	0,03 mm
Délka krátkého ramena	265 mm
Průřez ramene	45×10 mm
Délka ramen	400×265 mm
Délka dlouhého ramena	400 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Plochy úhelník

Služby

Kalibrace Plochy, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025000 750
Kalibrace DAkkSPlochy, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750