

**Příložný úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 100X70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451060 100X70
GTIN	4067263125945
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku (HRC 63). Odolná proti korozi. Antimagnetická. Odolný proti poškrábání, černý eloxovaný antireflexní povrch. Velmi přesně zpracované zkušební plochy. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice.

**Technický popis**

Délka ramen	100×70 mm
Pravoúhlost	0,015 mm
Průřez ramene	20×5 mm
Délka dlouhého ramena	100 mm
Délka krátkého ramena	70 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Příložný úhelník

### **Vhodné produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/451060-100X70>