

**Plochý úhelník z eloxovaného hliníku Přesnost 1, Délka ramen: 500X330mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	451050 500X330
GTIN	4067263125921
Třída artiklu	42F

**Popis****Provedení:**

Úhelník z tvrzeného hliníku. Černě eloxovaný antireflexní povrch odolný proti poškrábání. Plochy nejjemněji obrobene. Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice. Antimagnetický.

**Technický popis**

Délka dlouhého ramena	500 mm
Pravoúhlost	0,035 mm
Délka krátkého ramena	330 mm
Průřez ramene	50×10 mm
Délka ramen	500×330 mm
Kalibrování	F1
Norma	Výrobní norma
Přesnost	1

Materiál	Hliník
Všechny díly	kalená
Zkušební plochy	frézované
Druh produktu	Ploché úhelník

**Služby**

Kalibrace Ploché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025000 750
Kalibrace DAkkSPloché, dorazový a vlasový úhelník Maximální délka ramene 750 mm	025010 750