

**HOLEX®**
**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 12-dílná, Typ: 6**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	637667 6
GTIN	4045197955937
Třída artiklu	62A

**Popis**
**Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro 6-hranné šrouby/matice gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M16.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Uložení v: Box z ocelového plechu

2 prodloužení: Po 1 ks č. 641020 vel. 130; 255

Nástrčné hlavice 6hran: 9 ks č. 642220 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

1 ráčna: č. 640220

Délka: 324 mm

Šířka: 153 mm

Výška: 51 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 10-24 mm

**Technický popis**

Upínací 4-hran	1/2 palec
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	10-24 mm

Rozměry velikostí klíčů	metrický
Počet dílů	12
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	324 mm
Šířka	153 mm
Výška	51 mm