

**HOLEX®**
**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 42dílná, Typ: 6**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	630328 6
GTIN	4045197955951
Třída artiklu	62A

**Popis**
**Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby / matice gs\_profil\_6kant-einsatz M2–M8 a pro šrouby s vnitřním 6-hranem gs\_profil\_6kant M4–M10.

Pro šrouby s křížovou drážkou gs\_profil\_phillips gs\_profil\_pozidriv M2–M6, šrouby s drážkou gs\_profil\_schlitz M2–M4

a pro šrouby s vnitřním profilem Torx® gs\_profil\_torx M2,5–M8.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

6hranný bity C 6,3: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Vratidlo: 1 ks podobný č. 633029

Pozidriv, bit C 6,3: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nástavec s rukojetí: 1 ks podobně č. 632829

Ráčna: 1 ks č. 632300 s vyhazovačem

Prodloužení: 2 ks č. 632420 vel. 50; 100

Uložení v: Box z ocelového plechu

Ploché BIT nástavce C 6,3: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

bity pro Phillips C 6,3: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Nástrčné hlavice 6hran: 13 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520

Spojovací stopka: 1 ks č. 650005 vel. 2 gs\_profil\_6kant-kupplung E6,3 1/4 palců – ■ 1/4 palců  
 bity pro Torx® C 6,3: 7 ks podobné č. 675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K pro 1/4 palce bity C 6,3

Spojovací kus pro bity: 1 ks č. 676800 1/4 palce gs\_profil\_4kant-einsatz - gs\_profil\_6kant-schluesselfilfe 1/4 palce

Délka: 234 mm

Šířka: 104 mm

Výška: 41 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-14 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-6 mm

## Technický popis

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-6 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-14 mm
Počet dílů	41
Upínací 4-hran	1/4 palec
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	234 mm
Šířka	104 mm
Výška	41 mm