

Garant**Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860050 600
GTIN	4045197559685
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. Pohyblivé upínací rameno **s pojistkou proti sklouznutí**, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez náradí od vel. 160.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce. **Bez ochranné krytky.**

Norma:**DIN 5117****Náhradní díl:**

Ochranná krytka č. 860051.

Technický popis

Průřez vodící lišty	35×11 mm
---------------------	----------

Rozsah upnutí	600 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 12dílná Typ 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------