

**Garant**

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů  
Z: 18/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Třída artiklu	210

**Popis****Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování $a_p$	0,3 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Délka vyložení $L_1$	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	34 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	8,13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Ø břitu $D_c$	18 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	2,82 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení $\kappa$	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP