

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, Ø D / počet břitů Z:
18/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	8,13 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₂	13 mm
Upínací závit M	M8
Ø břitu D _c	18 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,82 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	34 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L _{celk.}	25 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	0,3 mm

Ø D ₁ h6	8,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	28 mm
Ø D ₃	10 mm
Řada	Power Q
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 1	219799 1