

**Garant****Pár nosičů koleček pro pojízdnou zásuvkovou skříň směrem posouvání čelo zásuvky, Typ: R36E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Třída artiklu	91H

**Popis****Provedení:**

Pár nosičů koleček – po dvou říditelných a pevných kolečkách (Ø 100 mm) s brzdou, spojené vždy traverzou. **Dbejte na směr otáčení koleček.** Nosnost 600 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení.

**Vhodné pro:**

Pár nosičů koleček vhodný pro pláště skříní na nářadí produktové skupiny 94 (do 08/2019) s **rozměry 27×36E, 36×36 E.** Z bezpečnostních důvodů (nebezpečí vyklopení) je maximální užitná výška pláště 900 mm (27×36E) popř. 1225 mm (36×36E). **Posouvejte směrem od čela zásuvky.**

**Upozornění:**

- **Zásuvky v pojízdných skříních na nářadí musejí být vybaveny zablokováním jednotlivých zásuvek. Tak se zásuvky při zavření automaticky zablokují, aby se zabránilo jejich otevírání při převozu. Zablockování jednotlivých zásuvek pro zásuvky produktové skupiny 94 (do 08/2019) naleznete pod č. 949605 v seznamu náhradních dílů.**
- **Pamatujte prosím při nosnosti koleček (600 kg) na vlastní hmotnost skříně.**
- **Dbejte prosím na požadovaný směr pohybu koleček.**

**Technický popis**

Maximální celková nosnost	600 kg
---------------------------	--------

Ø říditelného kolečka	100 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Směr chodu	Směr šířka skříně
Typ	R36E
Ø pevného kolečka	100 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Druh produktu	Role