

HOLEX**Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860100 800
GTIN	4008158012063
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající. **Bez ochranné krytky.**

Norma:**DIN 5117****Technický popis**

Rozsah upnutí	800 mm
Vyložení	120 mm
Průřez vodicí lišty	35×11 mm
Druh produktu	Svěrka

