



## Jednoruční svěrka, Rozsah upnutí: 600mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860250 600
GTIN	4008158030692
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Těleso svorky v provedení z ušlechtilé oceli. Pouzdro a páka z polyamidu vyztuženého skelným vláknem. Ochranné krytky z elastického plastu pro šetrné upnutí. **Rychlé upnutí** obrobku **jednou rukou** díky posuvné páce. Ovládání volitelně **2složkovou rukojetí** nebo na straně čelistí. **Účinné upnutí** (a uvolnění) pomocí vřetene s trapézovým závitem, stejně jako s běžnou celokovovou svěrkou. Ergonomické uvolňovací tlačítko pro ulehčení posuvu kluzného třmenu. Upínací síla až 3500 N.

#### Použití:

**Univerzální použití**, zejména tam, kde má **uživatel volnou pouze jednu ruku**, např. při držení lišt, profilů, kabelů, trubek atd. Výhodné též při práci **nad hlavou** a u **pružných** nebo **silně poddajných obrobků**.

### Technický popis

Rozsah upnutí	600 mm
Průřez vodicí lišty	19,5×9,5 mm
Vyložení	100 mm

Maximální upínací síla	3500 Nm
Druh produktu	Svěrka