

HOLEX**Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 4 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 4
GTIN	4045197956293
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 72 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 78 mm

Celková délka L: 119 mm

Stopka Ø D_s : 4 mm

Technický popis

Norma	DIN 340
Celková délka L	119 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	72 mm
Jmenovitý Ø D_c	4 mm
Počet břitů Z	2

Délka drážky pro třísky L_c	78 mm
Stopka $\varnothing D_s$	4 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	h8
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták