



## Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 9,5 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	116050 9,5
GTIN	4045197956507
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

#### Doporučení:

##### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 100,8 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 115 mm

Celková délka L: 175 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 9,5 mm

### Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	100,8 mm
Celková délka L	175 mm
Délka drážky pro třísky $L_c$	115 mm
Norma	DIN 340

Stopka $\varnothing D_s$	9,5 mm
Jmenovitý $\varnothing D_c$	9,5 mm
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták