



Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 10,5 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 116050 10,5 |
| GTIN | 4045197956538 |
| Třída artiklu | 12B |

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 105,3 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 121 mm

Celková délka L: 184 mm

Stopka Ø D_s : 10,5 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Norma | DIN 340 |
| Jmenovitý Ø D_c | 10,5 mm |
| Délka drážky pro třísky L_c | 121 mm |
| Stopka Ø D_s | 10,5 mm |
| Počet břitů Z | 2 |

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Celková délka L | 184 mm |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂ | 105,3 mm |
| Tolerance jmenovitý Ø | h8 |
| Vrcholový úhel | 130 stupeň |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Typ | N |
| Stopka | Válcová stopka |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |