

HOLEX**Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 11
GTIN	4045197956545
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 111,5 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 128 mm

Celková délka L: 195 mm

Stopka Ø D_s : 11 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Norma	DIN 340
Délka drážky pro třísky L_c	128 mm
Jmenovitý Ø D_c	11 mm
Celková délka L	195 mm

Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	111,5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Stopka Ø D _s	11 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták