

**HOLEX**
**Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 11,5 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 11,5
GTIN	4045197956552
Třída artiklu	12B

**Popis**
**Provedení:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

**Doporučení:**
**Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Upozornění:**

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 110,8 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 128 mm

Celková délka L: 195 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 11,5 mm

**Technický popis**

Norma	DIN 340
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	110,8 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Celková délka L	195 mm
Stopka Ø $D_s$	11,5 mm

Délka drážky pro třísky $L_c$	128 mm
Počet břitů Z	2
Jmenovitý $\varnothing D_c$	11,5 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták