

HOLEX**Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 7,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 7,5
GTIN	4045197956446
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

Délka upínací drážky (viz tabulka) minus 1,5×jmen.Ø.

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L₂: 90,75 mm

Délka drážky pro třísky L_c: 102 mm

Celková délka L: 156 mm

Stopka Ø D_s: 7,5 mm

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 340
Délka drážky pro třísky L _c	102 mm
Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	90,75 mm

Jmenovitý $\varnothing D_c$	7,5 mm
Stopka $\varnothing D_s$	7,5 mm
Celková délka L	156 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták