



Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 5,1 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	116050 5,1
GTIN	4045197956354
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 79,4 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 87 mm

Celková délka L: 132 mm

Stopka Ø D_s : 5,1 mm

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	87 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 340
Jmenovitý Ø D_c	5,1 mm
Stopka Ø D_s	5,1 mm

Celková délka L	132 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	79,4 mm
Počet břitů Z	2
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták