



## Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 3,7 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	116050 3,7
GTIN	4045197956262
Třída artiklu	12B

### Popis

#### Provedení:

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

#### Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

Délka upínací drážky (viz tabulka) minus 1,5×jmen.Ø.

#### Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L<sub>2</sub>: 67,45 mm

Délka drážky pro třísky L<sub>c</sub>: 73 mm

Celková délka L: 112 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 3,7 mm

### Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	73 mm
Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	67,45 mm
Celková délka L	112 mm

Norma	DIN 340
Jmenovitý $\varnothing D_c$	3,7 mm
Stopka $\varnothing D_s$	3,7 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták