



Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 15 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	116050 15
GTIN	4045197956606
Třída artiklu	12B

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:

Délka upínací drážky (viz tabulka) minus 1,5×jmen.Ø.

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 121,5 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 144 mm

Celková délka L: 220 mm

Stopka Ø D_s : 15 mm

Technický popis

Celková délka L	220 mm
Stopka Ø D_s	15 mm
Jmenovitý Ø D_c	15 mm
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L_c	144 mm

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 340
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	121,5 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták