

**HOLEX****Spirálový vrták HSS CleverDrill, dlouhý N, bez povlaku, Ø DC h8: 2,9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116050 2,9
GTIN	4045197956187
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabilní vrták pro standardní použití. Vylepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému výbrusu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Upozornění:**

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 340

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 130 stupeň

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 61,7 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 66 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 2,9 mm

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	61,7 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Délka drážky pro třísky $L_c$	66 mm
Norma	DIN 340

Jmenovitý $\varnothing D_c$	2,9 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka $\varnothing D_s$	2,9 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Série	HOLEX CleverDrill
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N
Stopka	Válcová stopka
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták